


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=150



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 150 mm
------------	--------------------------------------

Drukbestendigheid [bar]	400
-------------------------	-----

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Max. toelaatbare stromingssnelheid [m/s]	25
--	----

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	247,5
-------------	-------

Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
------------	---------------------------------

Aansluiting sensorzijde	1/2" NPS Ø 6 mm geschikt voor G 1/2 en 1/2" NPT
-------------------------	---

Procesaansluiting	1/2" NPT
-------------------	----------

Inbouwlengte EL [mm]	125
----------------------	-----

Boorlengte BL [mm]	152,4
--------------------	-------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------