


Dompelbuis

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20



EC 1935/2004 FDA

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 83 mm
Drukbestendigheid [bar]	16

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	101,2
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aandraaimoment [Nm]	20
Aansluiting sensorzijde	G 3/8 binnendraad Ø 3 mm
Procesaansluiting	G 1/2
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	< 0,4 / -
Inbouwlengte EL [mm]	20
Boorlengte BL [mm]	83

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------