




Aansluitkabel met connector female

ADOGH050MSS0002E05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC070
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E40059



Aansluitkabel met connector female


ADOGH050MSS0002E05

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
GY = grijs
WH = wit