


Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSN0005A05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie	Ex zone 1
------------	-----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
----------------------	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit [nF]	0,38
---------------------------	------

Max. zelfinductie [μH]	2,95
------------------------	------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	27 x 15 x 39
-----------------	--------------

Materialen	TPU
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	TPU
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
------------------------	---------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	Bij toepassing van aansluitkabels in explosiegevaarlijke gebieden (ATEX) bestaan bijzondere voorwaarden voor de bekabeling. de eisen van de relevante specificaties vallen onder de verantwoording van de gebruiker
-------------	--

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E40076



Aansluitkabel met connector female


ADOAH050MSN0005A05

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR / PVC, blauw, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit