


T-stuk met snijringverbinding

T-PIECE QL28-18-28/MS



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor sensoren en adapter met procesaansluiting M26x1,5
Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	160

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	572,8
Wijze van montage	Aanbeveling: precisiebuizen 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Materialen	messing (2.0401)
Aansluiting sensorzijde	M26 x 1,5
Procesaansluiting	Ø 28 mm

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, voor directe verbinding met stromingssensoren, E40104
------------------------	---

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------