


# E40097



## Inschroefadapter voor processensoren

Adapter SI0/G1/2/MS



### Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties	
Media	vloeibare en gasvormige media	
Drukbestendigheid	30 bar	3 MPa

### Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

### Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	59,2
Afmetingen [mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype	M18 x 1,5
Materialen	messing (2.0401)
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2
Insteekdiepte [mm]	21; (Meetelement SID, SFD, TN)

### Toebehoren

Leveringsomvang	afdichtingen: 1, AFM
-----------------	----------------------

### Opmerkingen

Opmerkingen	In applicaties >30 bar geschikte hoge druk adapters toepassen.
Verpakkingseenheid	1 stuk