

E40118




Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT ISI/0/IG1

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E40119

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 300

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	M18 x 1
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	messing (2.0401)
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 1
Insteekdiepte [mm]	21; (Meetelement SID, SFD, TN)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk