


Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT /SI/9/ 1/4NPT /TI

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	300
-------------------	-------	-----

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	M18 x 1
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		3.7235 (titaan)
Aansluiting sensorzijde		M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting		schroefdraad 1/4" NPT
Insteekdiepte	[mm]	13,9; (Meetelement SID, SFD, TN)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------