


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT /SI/9/ /M12X1 /TI



Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	30

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	35,3
Afmetingen [mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype	M18 x 1,5
Materialen	3.7235 (titaan)
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5
Procesaansluiting	schroefdraad M12 x 1
Insteekdiepte [mm]	13,5; (Meetelement SID, SFD, TN)

Toebehooren

Leveringsomvang	afdichtingen: 1, PTFE
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	In applicaties >30 bar en ≤300 bar alleen met een U-Seal-afdichting gebruiken.
Verpakkingseenheid	1 stuk