


# E40134



## Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT /SI/9/ /G3/4



### Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties	
Media	vloeibare en gasvormige media	
Drukbestendigheid	100 bar	10 MPa

### Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

### Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	88,4
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4 buitendraad
Insteekdiepte [mm]	21; (Meetelement SID, SFD, TN)

### Toebehoren

Leveringsomvang	afdichtingen: 1, AFM
-----------------	----------------------

### Opmerkingen

Opmerkingen	In applicaties >30 bar geschikte hoge druk adapters toepassen.
Verpakkingseenheid	1 stuk