


T-stuk

T-PIECE R1/2-M26X1.5-R1/2



Toepassingsgebied

Uitvoering		voor sensoren en adapter met procesaansluiting M26x1,5
Stromingsgebied	[l/min]	0...10
Applicatie		voor industriële applicaties
Media		vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid	[bar]	30

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur		Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie		De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	524,5
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde		M26 x 1,5
Procesaansluiting		schroefdraad R 1/2

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)		Adapter: 1 x M18 x 1,5, voor directe verbinding met stromingssensoren, E40104
------------------------	--	---

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------