


T-stuk

T-PIECE R1-M26X1.5-R1



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor sensoren en adapter met procesaansluiting M26x1,5
Stromingsgebied [l/min]	0...40
Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	30

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	1265
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde	M26 x 1,5
Procesaansluiting	schroefdraad R 1

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, voor directe verbinding met stromingssensoren, E40104
------------------------	---

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------