


Klemverbinding voor processensoren

CLAMP ADAPTER R1/2



Reg31

Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor stromingssensoren Ø 10 mm
Applicatie		voor industriële applicaties
Montage		Klemaansluiting
Media		vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid	[bar]	300
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur		Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie		De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	80
Materialen		roestvast staal
Aansluiting sensorzijde		Ø 10 mm
Procesaansluiting		schroefdraad R 1/2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk