


Meetsectie voor druklucht teller

MESSSTR DN50/L475/VA/D60,3

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor persluchtmeters SD2
Drukbestendigheid [bar]	16

Mechanische eigenschappen

Materialen	1.4301 (roestvast staal / 304); FKM; aluminium geanodiseerd
Procesaansluiting	R 2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------