


Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC



Toepassingsgebied

Uitvoering		voor stromingssensoren SID, SF5
Stromingsgebied	[l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0,2...3 (SI5xxx); fabrieksinstelling met water)
Applicatie		voor industriële applicaties
Media		vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...60
Drukbestendigheid	[bar]	6

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	404,5
Materialen		PVC
Aansluiting sensorzijde		M18 x 1,5
Procesaansluiting		G 1/4

Toebehoren

Leveringsomvang		Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
		afdichtingen: 1, U-seal

Opmerkingen

Opmerkingen		Alleen in combinatie met de relatieve modus van de stromingssensor te gebruiken.
Verpakkingseenheid		1 stuk