


Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC



Toepassingsgebied

Uitvoering		voor stromingssensoren SID, SF5
Stromingsgebied [l/min]		0,5...5; ((SI1xxx); 0,5...7 (SI5xxx); fabrieksinstelling met water)
Applicatie		voor industriële applicaties
Media		vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]		-25...60
Drukbestendigheid [bar]		6

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]		375,5
Materialen		PVC
Aansluiting sensorzijde		M18 x 1,5
Procesaansluiting		G 1/2

Toebehoren

Leveringsomvang		Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
		afdichtingen: 1, U-seal

Opmerkingen

Opmerkingen		Alleen in combinatie met de relatieve modus van de stromingssensor te gebruiken.
Verpakkingseenheid		1 stuk