


Teach-druknop voor stromingssensoren

SC TEACH BUTTON PS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor stromingssensoren SC met pnp-uitgang

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC [Hz]

47...63

Voedingsspanningstolerantie [%]

15

Voedingsspanning [V]

< 24 AC/DC; (naar SELV/PELV)

Omgevingsvariabelen

Beschermlasse

IP 40

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

233

Materialen

1.4305 (roestvast staal / 303); PA (polyamide); PMMA

Opmerkingen

N.B.

uitloop artikel

Verpakkingseenheid

1 stuk

E40211




Teach-drukknop voor stromingssensoren

SC TEACH BUTTON PS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,9 m, PUR

Aansluiting



n.c. = niet in gebruik
Aderkleuren :
BN = bruin
BU = blauw