


Inbouwadapter voor stromingssensoren

ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2



ACS

Toepassingsgebied	
Uitvoering	voor stromingssensoren Typ SM2, SM9
Drukbestendigheid [bar]	16
Toelatingen / testen	
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	1519,5
Materialen	Adapter: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); afdichtring: Centellen 55 x 43 x 3 mm
Aansluiting sensorzijde	G 2
Procesaansluiting	schroefdraad G 1 1/2
Toebehoren	
Leveringsomvang	afdichtringen: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	2 stuk