


Inbouwadapter voor stromingssensoren

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE



ACS

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor stromingssensoren Typ SM2, SM9
Montage	SM2 SM9
Drukbestendigheid [bar]	16

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	2255,5
Wijze van montage	Adapter; (draaibaar)
Materialen	flens: 1.4301 (roestvast staal / 304); Adapter: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); O-ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm
Aansluiting sensorzijde	G 2

E40240



Inbouwadapter voor stromingssensoren

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

Procesaansluiting	flens DN50 volgens DIN2642 / EN1092-1 type 2
Toebehoren	
Leveringsomvang	O-ringen: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	2 stuk