


Inbouwadapter voor stromingssensoren

ADAPT G1-CLAMP/D50,5/DIN32676



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor stromingssensoren, Typ SM8, Typ SU8
Applicatie	voor industriële applicaties; hygiënische omgeving
Media	Vloeibare media
Drukbestendigheid [bar]	16

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	662,5
Materialen	Adapter: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichtring: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Aansluiting sensorzijde	G 1
Procesaansluiting	Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Toebehoren

Leveringsomvang	afdichtringen: 2
-----------------	------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	2 stuk
--------------------	--------