


Inbouwadapter voor stromingssensoren

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor stromingssensoren Typ SM2, SM9
Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	16

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	1040
Materialen	Adapter: 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM 47,22 x 3,53 mm
Aansluiting sensorzijde	G 2
Procesaansluiting	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ringen: 2
-----------------	-------------

E40254



Inbouwadapter voor stromingssensoren

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	2 stuk
--------------------	--------