


E40264



Snijringkoppeling

COMPRESSION FITTING R1/4



Toepassingsgebied

Montage	Snijringkoppeling
Drukbestendigheid	50 bar / 5 MPa

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	38,2
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	Ø 8 mm
Procesaansluiting	schroefdraad R 1/4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------