


Klemverbinding voor processensoren

FITTING LI G3/4/D16



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor capacitieve niveausensoren LI
Montage	Klemaansluiting
Drukbestendigheid [bar]	0,5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
---------------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	67,8
Afmetingen [mm]	Ø 31 / L = 36
Materialen	messing vernikkeld; TPE; Afdichting: FKM
Aandraaimoment [Nm]	10
Aansluiting sensorzijde	Ø 16 mm
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4 buitendraad

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------