


Flensplaat voor niveausensoren

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor niveausensoren LR
Montage	volgens DIN 24557
Tankdruk [bar]	-1...16

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...80
---------------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	257,3
Wijze van montage	volgens DIN 24557
Materialen	flens: 1.4305 (roestvast staal / 303); Afdichting: NBR
Aandraaimoment [Nm]	6...9
Aansluiting sensorzijde	schroefdraad G 3/4 binnendraad
Procesaansluiting	flens Ø 90 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------