




Coaxiale buis voor niveausensoren

LR COAX TUBE G3/4 L300



1 bevestigingselement voor centreerdeel

CRN

Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor niveausensoren LR
Mediumtemperatuur	[°C]	-40...200
Drukbestendigheid	[bar]	16
Bestand tegen vacuüm	[mbar]	-1000
MAWP (bij applicaties volgens CRN)	[bar]	16
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	215,5
Materialen	coaxiale antenne: 1.4301 (roestvast staal / 304); Afdichting: NBR fase versterkt; centreerdeel: PPS fase versterkt; bevestigingselement: 1.4310 (roestvast staal / 301)	
Aansluiting sensorzijde	schroefdraad G 3/4 binnendraad	
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4 buitendraad	
Lengte L	[mm]	300
Toebehoren		
Leveringsomvang	Afdichting: 1	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	