


Procesadapter melkkoppeling montage

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25

EC 1935/2004 FCM 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	40
-------------------	-------	----

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	219,5
Materialen		1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde		G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting		Melkkoppeling DN25 (1") DIN 11851
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium		0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)		H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------