


E43336



Coaxiale buis voor niveausensoren

LR COAX TUBE G3/4 L800



1 bevestigingselement voor centreerelement

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor niveausensoren LR	
Mediumtemperatuur [°C]	-40...200	
Drukbestendigheid	16 bar	1,6 MPa
Bestand tegen vacuüm	-1000 mbar	-0,1 MPa

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	475	
Materialen	coaxiale antenne: 1.4301 (roestvast staal / 304); Afdichting: NBR fase versterkt; bevestigingselement: 1.4310 (roestvast staal / 301); centreerdeel: PPS fase versterkt	
Aansluiting sensorzijde	schroefdraad G 3/4 binnendraad	
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4 buitendraad	
Lengte L [mm]	800	

Toebehoren

Leveringsomvang	Afdichting: 1	
Toebehoren (optioneel)	Centreerstuk voor coaxiale buis: 1, E43222	

Opmerkingen

Opmerkingen	bij gebruik onder DNV-GL-omstandigheden is een extra centreerstuk bij de motange vereist	
Verpakkingseenheid	1 stuk	