




Coaxiale buis voor niveausensoren

LR COAX TUBE G3/4 L210



1 bevestigingselement voor centreerdeel

CRN

| Toepassingsgebied                  |                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Uitvoering                         |                                                                                                                                                                         | voor niveausensoren LR |
| Mediumtemperatuur                  | [°C]                                                                                                                                                                    | -40...200              |
| Drukbestendigheid                  | [bar]                                                                                                                                                                   | 16                     |
| Bestand tegen vacuüm               | [mbar]                                                                                                                                                                  | -1000                  |
| MAWP (bij applicaties volgens CRN) | [bar]                                                                                                                                                                   | 16                     |
| Mechanische eigenschappen          |                                                                                                                                                                         |                        |
| Gewicht                            | [g]                                                                                                                                                                     | 164,5                  |
| Materialen                         | coaxiale antenne: 1.4301 (roestvast staal / 304); Afdichting: NBR fase versterkt; bevestigingselement: 1.4310 (roestvast staal / 301); centreerdeel: PPS fase versterkt |                        |
| Aansluiting sensorzijde            | schroefdraad G 3/4 binnendraad                                                                                                                                          |                        |
| Procesaansluiting                  | schroefdraad G 3/4 buitendraad                                                                                                                                          |                        |
| Lengte L                           | [mm]                                                                                                                                                                    | 210                    |
| Toebehoren                         |                                                                                                                                                                         |                        |
| Leveringsomvang                    | Afdichting: 1                                                                                                                                                           |                        |
| Opmerkingen                        |                                                                                                                                                                         |                        |
| Verpakkingseenheid                 | 1 stuk                                                                                                                                                                  |                        |