


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 Afdichting Aseptoflex Vario-adapter
2 Metaal op metaal afdichting sensor

EC 1935/2004 
Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 50

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	220,5
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting	schroefdraad G 1 buitendraad Aseptoflex Vario
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk