




Coaxiale buis voor niveausensoren

LR COAX TUBE NPT L240



CRN

Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor niveausensoren LR
Mediumtemperatuur	[°C]	-40...200
Drukbestendigheid	[bar]	16
Bestand tegen vacuüm	[mbar]	-1000
MAWP (bij applicaties volgens CRN)	[bar]	16
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	188,5
Materialen	coaxiale antenne: 1.4301 (roestvast staal / 304); bevestigingselement: 1.4310 (roestvast staal / 301); centreerdeel: PPS fase versterkt	
Aansluiting sensorzijde	schroefdraad G 3/4 binnendraad	
Procesaansluiting	schroefdraad 3/4\" NPT buitendraad	
Lengte L	[mm]	240
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	