




Flexibele koppeling met stelschroefverbinding voor  
pulsgever

COUPLING 25-6-8-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 diepte der Klemmnabe

Mechanische eigenschappen

|                            |         |                                   |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| Gewicht                    | [g]     | 27,4                              |
| Afmetingen                 | [mm]    | Ø 25 / L = 24                     |
| Materialen                 |         | aluminium                         |
| Aandraaimoment             | [Nm]    | aandraaimoment schroeven: 120 Ncm |
| Buitendiameter D           | [mm]    | 25                                |
| Binnendiameter 1           | [mm]    | 6                                 |
| Binnendiameter 2           | [mm]    | 8                                 |
| Diepte van de klemnaaf     | [mm]    | 7                                 |
| Klemschroef                | [mm]    | M4 x 6 - ISO 4029 (4x)            |
| Lengte                     | [mm]    | 24                                |
| Max. toerental mechanisch  | [U/min] | 8000                              |
| Max. axiale asverplaatsing | [mm]    | ± 0,5                             |
| Max. radiale asverdraaiing | [mm]    | ± 0,3                             |
| Max. hoekverdraaiing       | [°]     | ± 4,0                             |

Opmerkingen

|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen        | De genoemde waarden gelden voor koppelingen met de bovengenoemde naafboringen bij 23°C ruimtetemperatuur.<br>De waarden voor radiale, hoek- en axiale verschuiving zijn maximale waarden die niet allen gelijktijdig maximaal mogen zijn. |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk                                                                                                                                                                                                                                    |