




Flexibele koppeling met stelschroefverbinding voor
pulsgever

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	32,2
Afmetingen	[mm]	Ø 19 / L = 22
Materialen		aluminium
Aandraaimoment	[Nm]	aandraaimoment schroeven: 80 Ncm
Buitendiameter D	[mm]	19
Binnendiameter 1	[mm]	6
Binnendiameter 2	[mm]	6
Diepte van de klemnaaf	[mm]	6
Klemschroef	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Lengte	[mm]	22
Max. toerental mechanisch	[U/min]	8000
Max. axiale asverplaatsing	[mm]	± 0,4
Max. radiale asverdraaiing	[mm]	± 0,25
Max. hoekverdraaiing	[°]	± 3,5
Opmerkingen		
Opmerkingen	De genoemde waarden gelden voor koppelingen met de bovengenoemde naafboringen bij 23°C ruimtetemperatuur. De waarden voor radiale, hoek- en axiale verschuiving zijn maximale waarden die niet allen gelijktijdig maximaal mogen zijn.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	