




Flexibele koppeling met stelschroefverbinding voor
pulsgever

COUPLING 25-6-6-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
- 2 diepte der Klemmnabe

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	36,5
Afmetingen	[mm]	Ø 25 / L = 32
Materialen		aluminium
Aandraaimoment	[Nm]	aandraaimoment schroeven: 120 Ncm
Buitendiameter D	[mm]	25
Binnendiameter 1	[mm]	6
Binnendiameter 2	[mm]	6
Diepte van de klemnaaf	[mm]	8
Klemschroef	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Lengte	[mm]	32
Max. toerental mechanisch	[U/min]	6000
Max. axiale asverplaatsing	[mm]	± 0,5
Max. radiale asverdraaiing	[mm]	± 0,35
Max. hoekverdraaiing	[°]	± 4,0
Opmerkingen		
Opmerkingen	De genoemde waarden gelden voor koppelingen met de bovengenoemde naafboringen bij 23°C ruimtetemperatuur. De waarden voor radiale, hoek- en axiale verschuiving zijn maximale waarden die niet allen gelijktijdig maximaal mogen zijn.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	