


Meetwiel

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Toepassingsgebied

Uitvoering	glad kunststof
------------	----------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	536
Binnendiameter	[mm]	10
Buitendiameter	[mm]	159,15
Materialen		wiel: aluminium; oppervlaktekwaliteit: PU
Aandraaimoment	[Nm]	3; (Bevestigingsschroef)
Oppervlaktehardheid		90 Shore A
Omvang	[mm]	500

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------