


Meetwiel

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Toepassingsgebied

Uitvoering

glad kunststof

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-30...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

61,5

Binnendiameter

[mm]

10

Buitendiameter

[mm]

63,66

Materialen

wiel: aluminium; oppervlaktekwaliteit: PU

Aandraaimoment

[Nm]

1,5; (Bevestigingsschroef)

Oppervlaktehardheid

90 Shore A

Omvang

[mm]

200

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk