


Flexibele koppeling met stelschroefverbinding voor pulsgever

COUPLING 19,2-4-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 diepte der Klemmnabe

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	18,4
Afmetingen	[mm]	Ø 19 / L = 28
Materialen		aluminium
Aandraaimoment	[Nm]	aandraaimoment schroeven: 120 Ncm
Buitendiameter D	[mm]	19
Binnendiameter 1	[mm]	4
Binnendiameter 2	[mm]	6
Diepte van de klemnaaf	[mm]	6,5
Klemschroef	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Lengte	[mm]	28
Max. toerental mechanisch	[U/min]	6000
Max. axiale asverplaatsing	[mm]	± 0,4
Max. radiale asverdraaiing	[mm]	± 0,25
Max. hoekverdraaiing	[°]	± 4,0

Opmerkingen

Opmerkingen	De genoemde waarden gelden voor koppelingen met de bovengenoemde naafboringen bij 23°C ruimtetemperatuur. De waarden voor radiale, hoek- en axiale verschuiving zijn maximale waarden die niet allen gelijktijdig maximaal mogen zijn.
Verpakkingseenheid	1 stuk