


E60124



Zelfbedraadbare connector female

SDOGK120--LFKSG



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...125
----------------------	------	-----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	45
---------	-----	----

Afmetingen	[mm]	28 x 28 x 53
------------	------	--------------

Materialen		messing kunststof ommanteling; PA 6.6 zwart
------------	--	---

Materiaal gegoten onderdeel		Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling
-----------------------------	--	---

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Soldeeraansluiting: ...1 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling



E60124



Zelfbedraadbare connector female

SDOGK120--LFKSG

Aansluiting

