


Zelfbedraadbare connector female

SDOGK210MKRFKSG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...125
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	68,8
Afmetingen	[mm]	28 x 28 x 52
Materialen		messing kunststof ommanteling; PA 6.6 zwart
Materiaal gegoten onderdeel		Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling
Materiaal overwerpmoer		messing, kunststof ommanteling / PA 6.6, kunststof ommanteling

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------



Zelfbedraadbare connector female

SDOGK210MKRFKSG


Elektrische aansluiting

Soldeer-/crimpaansluiting: ...0,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling; Vergrendeling: messing, kunststof ommanteling

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling; Vergrendeling: PA 6.6, kunststof ommanteling



Aansluiting

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____