


E60174



Zelfbedraadbare connector female

SDOGJ120MSLFKPG



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	55,3
Afmetingen	[mm]	18 x 18 x 60
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E60174



Zelfbedraadbare connector female

SDOGJ120MSLFPKG

Elektrische aansluiting

Soldeeraansluiting: ...0,25 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M18, recht; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

