


E60175



Zelfbedraadbare connector female

SDOAJ120MSLFPKG



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	4,5...30 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	69,4
Afmetingen	[mm]	37 x 20 x 53
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E60175



Zelfbedraadbare connector female

SDOAJ120MSLFPKG

Elektrische aansluiting

Soldeeraansluiting: ...0,25 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M18, haaks; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

