


Staaf koppeling

Coupling 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
2 diepte der Klemmnabe

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	18,6
Afmetingen	[mm]	Ø 22 / L = 24
Materialen		PA 6.6; 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aandraaimoment	[Nm]	aandraaimoment schroeven: 120 Ncm
Buitendiameter D	[mm]	22
Binnendiameter 1	[mm]	10
Binnendiameter 2	[mm]	10
Diepte van de klemnaaf	[mm]	6,4
Klemschroef	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
Lengte	[mm]	24
Max. toerental mechanisch	[U/min]	10000
Max. axiale asverplaatsing	[mm]	± 0,2
Max. radiale asverdraaiing	[mm]	± 0,3
Max. hoekverdraaiing	[°]	± 3,0

Opmerkingen

Opmerkingen	De genoemde waarden gelden voor koppelingen met de bovengenoemde naafboringen bij 23°C ruimtetemperatuur. De waarden voor radiale, hoek- en axiale verschuiving zijn maximale waarden die niet allen gelijktijdig maximaal mogen zijn.
Verpakkingseenheid	1 stuk