


## Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 3000



1 schroefdraadstift

## Producteigenschappen

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| As uitvoering   | massieve as |
| Asdiameter [mm] | 6           |

## Toepassingsgebied

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Uitvoering | voor encoders met 58mm synchroflens en 6mm volle as |
|------------|-----------------------------------------------------|

## Nauwkeurigheid / afwijkingen

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Nauwkeurigheid        | $\pm 0,012$ % FSO |
| Herhaalnauwkeurigheid | $\pm 0,005$ % FSO |

## Omgevingsvariabelen

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Omgevingstemperatuur [°C]       | -40...80                    |
| Opslagtemperatuur [°C]          | -40...80                    |
| Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 5...95; (niet condenserend) |

## Mechanische eigenschappen

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [g]            | 598,5                                                                             |
| Kopflens diameter [mm] | 58                                                                                |
| Materialen             | behuizing: zinkdruk giet / kunststof; meetkabel: roestvast staal polyamide-gecoat |
| As uitvoering          | massieve as                                                                       |
| Asdiameter [mm]        | 6                                                                                 |

## Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 3000

|                        |                                                |              |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Max. meetlengte        | [mm]                                           | 3000         |
| Omvang trekkoorddrum   | [mm]                                           | 200          |
| Trekkoorddiameter      | [mm]                                           | 0,87         |
| Trekkoordaansluiting   |                                                | M6           |
| Trekkoordeigenschappen | max. snelheid van de verplaatsing van de kabel | [m /s] 0,8   |
|                        | max. versnelling van de kabel                  | [g] 1        |
|                        | max. trekkracht                                | [N] 3        |
|                        | Min. terugtrekkracht                           | [N] 2,5      |
| Bevestigingsflens      |                                                | synchroflens |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

## Diagrammen en curves

## Montagevoorschrift

