


Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 15000



Producteigenschappen

As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor encoders met 58mm synchroflens en 6mm volle as
------------	---

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid	± 0,01 % FSO
Herhaalnauwkeurigheid	± 0,001 % FSO


Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Opslagtemperatuur [°C]	-40...80
Luchtvochtigheid bij opslag [%]	5...95; (niet condenserend)

Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 15000

Toelatingen / testen			
Schokbestendigheid	IEC628-2-27		50 g / 20 ms
Trillingsbestendigheid	IEC68-2-6		20 g / 20..200 Hz
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	3824,8	
Afmetingen	[mm]	115 x 180,7 x 115	
Kopflens diameter	[mm]	58	
Materialen		behuizing: aluminium geanodiseerd; meetkabel: roestvast staal polyamide-gecoat	
As uitvoering		massieve as	
Asdiameter	[mm]	6	
Max. meetlengte	[mm]	15000	
Omvang trekkoorddrum	[mm]	315	
Trekkoorddiameter	[mm]	1	
Trekkoordaansluiting		20,2; (oogje)	
Trekkoordeigenschappen	max. snelheid van de verplaatsing van de kabel	[m /s]	2
	max. versnelling van de kabel	[g]	3
	max. trekkracht	[N]	25
	Min. terugtrekkracht	[N]	8
Bevestigingsflens		synchroflens	
Toebehoren			
Leveringsomvang	bevestigingsschroeven: 2 x M4		
	cilindrische schroeven: 4 x M4		
	onderleggingen		
	synchroflens		
	Koppeling voor pulsgever		
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid	1 stuk		
Diagrammen en curves			



Montagevoorschrift