




AS-Interface vlakkabelaftakking

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



| Toepassingsgebied                               |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Applicatie                                      | Aftakking voor AS-i spanning en de externe 24 V spanning via M12 stekker |
| Elektrische eigenschappen                       |                                                                          |
| Beschermklasse                                  | III                                                                      |
| Stroombelasting per module / [A]<br>steekplaats | 4                                                                        |
| Uitgangen                                       |                                                                          |
| Elektrische uitvoering                          | AS-i; (24V)                                                              |
| Omgevingsvariabelen                             |                                                                          |
| Omgevingstemperatuur [°C]                       | -25...75                                                                 |
| Beschermklasse                                  | IP 67                                                                    |
| Mechanische eigenschappen                       |                                                                          |
| Gewicht [g]                                     | 89                                                                       |
| Materialen                                      | behuizing: PBT / PC                                                      |
| Aandraaimoment [Nm]                             | 1,65                                                                     |
| Toebehoren                                      |                                                                          |
| Toebehoren (optioneel)                          | vlakkabel eindstuk:, E70413<br>krimpkous:, E70113                        |

# E70582




## AS-Interface vlakkabelaftakking

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

| Opmerkingen        |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen        | De vlakkabel mag niet eindigen in een splitter.<br>Gebruik een vlakkabel of goede krimpkous voor de afdichting. |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk                                                                                                          |

| Elektrische aansluiting                 |
|-----------------------------------------|
| Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² |

Connector: M12; codering: A; Behuizing: PUR; Aandraaimoment: ...1,65 Nm



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AUX -  |
| 3 | AS-i - |
| 4 | AUX +  |