


## AS-Interface vlakkabelaftakking

FC Splitter AS-i 2 m UL



## Elektrische eigenschappen

Beschermklasse	III
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	4

## Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...75
Beschermklasse	IP 67

## Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	108,1
Materialen	Behuizing: PBT / PC; AS-Interface vlakkabel: PUR; overwerpmoer stekerverbinding: PUR; Schroef: 1.4305 (roestvast staal / 303)
Aandraaimoment [Nm]	< 1,65

## Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	vlakkabel eindstuk, E70413 krimpous, E70113
------------------------	--

## Opmerkingen

Opmerkingen	De vlakkable kan niet in de verdeler eindigen. Gebruik een vlakkabel of goede krimpous voor de afdichting.
Verpakkingseenheid	1 stuk

# E70598




## AS-Interface vlakkabelaftakking

FC Splitter AS-i 2 m UL

### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Aansluiting



bruin	AS-i +
blauw	AS-i -