


## Aansluitkabel met stekker male

ASTGH030MSS0010B03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Elektrische eigenschappen

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Voedingsspanning | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...90 |
| Beschermklasse       |      | IP 67    |

## Mechanische eigenschappen

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materialen                  | TPU                 |
| Materiaal gegoten onderdeel | TPU                 |
| Materiaal overwerpmoer      | messing, vernikkeld |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

## Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



# E70003



## Aansluitkabel met stekker male

ASTGH030MSS0010B03

### Aansluiting



|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BK = | zwart         |
| BN = | bruin         |
| BU = | blauw         |