




Verbindingskabel

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11381
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E70023




Verbindingskabel

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, oranje, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

