


AS-Interface vlakkabelaftakking

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Alternatief artikel: E75005

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Uitvoering

AS-i

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

26,5...31,6 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...75

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

17,9

Materialen

PA (polyamide)

Materiaal gegoten onderdeel

PA (polyamide)

Opmerkingen

Opmerkingen

Montageinstructies Verwijder eerst de houder (oranje) van de aftakking.

Leg de kabel in de houder en sluit deze af.

Verbind de houder weer met de aftakking.

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

	bij aansluiting op de gele AS-i vlakkabel
1	AS-i +
3	AS-i -
	bij aansluiting op de zwarte vlakkabel
1	+24V DC
3	0V

E70096



AS-Interface vlakkabelaftakking

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide)

