



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAB031--S0002A03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging		ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef
	Tag label houder

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAB031--S0002A03STGH030MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

