
E70117

Verbindingskabel

VDOGH040MSS0002A03STGH030MSS


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 42
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E70117


Verbindingskabel

VDOGH040MSS0002A03STGH030MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

